


Aansluitkabel met connector female

ADOGG040--S0005A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse	III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 65

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	8 x 8 x 31
Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------


Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU



E11189



Aansluitkabel met connector female

ADOGG040--S0005A03

Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
BN =	zwart
BU =	bruin
WH =	blauw
	wit