


Verbindingskabel

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...80

Beschermklasse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

331,8

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld


Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



E11230




Verbindingskabel

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

