




Aansluitkabel met connector female

ADOGB050PLS0005E05



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	5

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...90
Beschermklasse		IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	498,2
Afmetingen	[mm]	24 x 24 x 50
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		TPU

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: TPU




E11246



Aansluitkabel met connector female

ADOGB050PLS0005E05

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
WH =	wit