



## Aansluitkabel met stekker male

ASTGH050MSS0002H05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

## Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

&lt; 30 AC / &lt; 36 DC

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklassse

IP 67

## Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

15 x 15 x 42

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

## Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

# E11253



## Aansluitkabel met stekker male

ASTGH050MSS0002H05

### Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



### Aansluiting

|   |       |
|---|-------|
| 1 | BN    |
| 2 | WH    |
| 3 | BU    |
| 4 | BK    |
| 5 | GN/YE |

|      |               |
|------|---------------|
|      | Aderkleuren : |
| BK = | zwart         |
| BN = | bruin         |
| BU = | blauw         |
| GN = | groen         |
| WH = | wit           |
| YE = | geel          |