


Verbindingskabel

VDOGH040MSS0001H03STGF030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Beschermklass

III

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...85

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Verbindingskabel

VDOGH040MSS0001H03STGF030MSS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

