


Inbouwstekker

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [M]	< 250 AC/DC
----------------------	-------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	22,6
Montageschroefdraad	M20
Materialen	messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel	messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld



E11293



Inbouwstekker

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)

Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit