


Inbouwstekker

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [M]	< 45 AC / < 70 DC
----------------------	-------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	19,6
Montageschroefdraad	M20
Materialen	messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel	messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld



E11295



Inbouwstekker

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)

Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit