


Aansluitkabel met stekker male

ASTGH030VAS0001A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC076

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------	---------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	15 x 15 x 41,5
Materialen	PVC
Materiaal gegoten onderdeel	PVC
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Aansluitkabel met stekker male

ASTGH030VAS0001A03

Elektrische aansluitingKabel: 1 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Elektrische aansluiting - stekker**

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)

**Aansluiting**

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Aderkleuren :
BN = zwart
BU = bruin
 blauw