

Verbindingskabel

VDOGF040MSS00,3H04STGF040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC310

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Beschermklass

III

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...80

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Verbindingskabel

VDOGF040MSS00,3H04STGF040MSS

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm

