


Verbindingskabel

VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	3

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 68

Mechanische eigenschappen

Materialen	PUR
Materiaal gegoten onderdeel	PUR
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	2 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------



Verbindingskabel

VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Elektrische aansluiting

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld

