


E12405



Y-verbindingenkabel

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS



C - A Input kabel grijs
C - B octavis kabel zwart



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	65
Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
Aantal poorten centraalverdeler	2
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Y-verbindingskabel


YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Kabel: 0,25 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Connector: 2 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

