


Verbindingskabel

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen	
Uitvoering	Powerkabel, T-gecodeerd	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 60 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 67	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	2163,5
Afmetingen	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Materialen	PUR	
Materiaal gegoten onderdeel	PUR	
Materiaal overwerpmoer	zinkdrukgiet, vernikkeld	
Toepasbaar in kabelrupsen	ja	
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	buigradius voor niet bewegende installatie	min. 5 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3 m/s bij 5 m horizontale verplaatsing in de lengte en max. versnelling van 5 m/s²
	buigcycli	> 4 Mio.
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Verbindingskabel

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: T; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Elektrische aansluiting

Kabel: 20 m, PUR, zwart; 4 x 1,5 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: T; Behuizing: PUR

