


Aansluitkabel met connector female

ADOAH080VAS0003G08

Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd.
Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Afgeschermd kabel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 30 AC / < 36 DC

Beschermklass

III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...80

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

440

Afmetingen [mm]

26,5 x 15 x 38,5

Materialen

PVC; PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

roestvast staal

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Aansluitkabel met connector female

ADOAH080VAS0003G08

Elektrische aansluiting

Kabel: 3 m, PVC, oranje, Ø 6,6 mm, Afgeschermd; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR, zwart; Vergrendeling: roestvast staal; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm;
Afgeschermd kabel: afscherming verbonden



Aansluiting



Kleurenschema volgens DIN 47100

Aderkleuren :

BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel
screen =	afscherming