


Verbindingskabel

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten; Afgeschermd kabel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...90

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

110,1

Materiaal gegoten onderdeel

messing, vernikkeld / TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid


1 stuk

Verbindingskabel

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M23, recht; Behuizing: messing, vernikkeld; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Afgeschermd kabel: afscherming verbonden



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PUR, zwart, Ø 4,8 mm, Afgeschermd; 5 x 0,25 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Afgeschermd kabel: afscherming verbonden

