


Zelfbedraadbare connector female

SDOGF030MSSFKPG



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 30 AC/DC

Uitgangen

Elektrische uitvoering

PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...85

Beschermklassse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

10,7

Afmetingen

[mm]

12 x 12 x 45

Materialen

PBT; PA (polyamide)

Materiaal gegoten onderdeel

PBT / PA

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E12463



Zelfbedraadbare connector female


SDOGF030MSSFKPG

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: 0,14...0,5 mm²; Kabelmantel: Ø 3,5...5 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PBT / PA; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

