


E12509



Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN



Toepassingsgebied	
Applicatie	NAMUR
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	< 15 DC
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	62,9
Materialen	TPU; PUR
Materiaal gegoten onderdeel	TPU / PUR
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Toebehoren	
Leveringsomvang	Schroef Tag label houder
Opmerkingen	
Opmerkingen	Bij gebruik in Zone 0, Groep IIB of IIC moet opbouw van statische oplading van de stekker door de gebruiker worden vermeden.
Verpakkingseenheid	1 stuk




Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU / PUR; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PVC, blauw, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU / PUR; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)

