


Aansluitkabel met stekker male

ASTGN040ZDS0002L04



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Uitvoering

Ethernetkabel, D-gecodeerd

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 250 AC/DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Beschermklassse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

151,5

Afmetingen

[mm]

15 x 15 x 47,3

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

zinkdrukgiel, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Aansluitkabel met stekker male

ASTGN040ZDS0002L04

Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PVC, groen, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Afgeschermd kabel: afscherming verbonden



Aansluiting



BU =	Aderkleuren :
OG =	blauw
WH =	oranje
YE =	wit
	geel