
E12513

Aansluitkabel met stekker male

ASTGN040ZDS0020L04



CE

Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Vergulde contacten
Uitvoering		Ethernetkabel, D-gecodeerd
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC/DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...70
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	1380,5
Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 47,3
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		zinkdrukgiet, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E12513

Aansluitkabel met stekker male

ASTGN040ZDS0020L04

Elektrische aansluiting


Kabel: 20 m, PVC, groen, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Afgeschermde kabel: afscherming verbonden



Aansluiting



	Aderkleuren :
BU =	blauw
OG =	oranje
WH =	wit
YE =	geel