


E12519



Montageset voor handbediende kleppen en kogelkranen

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F04/M5



Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -30...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	463,5
Kopflens diameter [mm]	42
ISO-kopflens type	F04
Asverlenging	M5
Materialen	Bevestigingsplaat: kunststof; metalen delen: 1.4301 (roestvast staal / 304)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk