


E12529



Y-splitter

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS




Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	60 AC/DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	37,1
Materialen		PUR zwart
Materiaal gegoten onderdeel		PUR, Halogeen vrij
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Y-splitter


ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M12; codering: A; Behuizing: PUR, Halogeen vrij; Contactpinnen: verguld



Aansluiting



Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: PUR, Halogeen vrij; Contactpinnen: verguld

