


E12555



Verbindingskabel

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

12...24 DC

Beschermklasse

III

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...85

Omgevingstemperatuur

[°C]

(bewegend)

-30...70

Beschermklasse

IP 67; (contrastekker gemonteerd)

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

81,9

Materiaal gegoten onderdeel

PA (polyamide)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E12555



Verbindingskabel

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, PUR, Halogeen vrij, violet, Ø 6,4 mm; getwist; 2 x 0,50 mm² (2 x 0,50 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x DEUTSCH-stekker, recht; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: vernikkeld



Aansluiting

