


Aansluitkabel met connector female

ADOGX050MSS0005H05



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Uitvoering

Powerkabel, L-gecodeerd

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

63 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

16

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...90

Beschermpklasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

1082,5

Afmetingen

[mm]

49 x 15,6 x 15,6

Materialen

PP

Materiaal gegoten onderdeel

TPE

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E12642



Aansluitkabel met connector female

ADOGX050MSS0005H05

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, zwart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY