


E12643



Aansluitkabel met connector female

ADOGX050MSS0010H05



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Uitvoering	Powerkabel, L-gecodeerd

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	63 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	16

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...90
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	2174
Afmetingen [mm]	49 x 15,6 x 15,6
Materialen	PP
Materiaal gegoten onderdeel	TPE
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E12643



Aansluitkabel met connector female

ADOGX050MSS0010H05

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, zwart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY