


# E12651



## Verbindingskabel

VDOGX050MSS0,25H05STGH005MSS



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Uitvoering	Powerkabel, L-gecodeerd
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	64 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	16
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-40...90
Beschermklasse	IP 67
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	101,3
Materialen	PP
Materiaal gegoten onderdeel	TPE
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

# E12651



## Verbindingskabel

VDOGX050MSS0,25H05STGH005MSS

### Elektrische aansluiting

Kabel: 0,25 m, PUR, zwart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>


### Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



### Elektrische aansluiting - 2

#### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld

