


# E12653



## Verbindingskabel

VDOGX050MSS0001H05STGH005MSS



| Toepassingsgebied           |      |                         |
|-----------------------------|------|-------------------------|
| Bijzondere eigenschappen    |      | Vergulde contacten      |
| Uitvoering                  |      | Powerkabel, L-gecodeerd |
| Elektrische eigenschappen   |      |                         |
| Voedingsspanning            | [V]  | 64 DC                   |
| Stroombelasting gezamenlijk | [A]  | 16                      |
| Omgevingsvariabelen         |      |                         |
| Omgevingstemperatuur        | [°C] | -40...90                |
| Beschermklasse              |      | IP 67                   |
| Mechanische eigenschappen   |      |                         |
| Gewicht                     | [g]  | 230,3                   |
| Materialen                  |      | PP                      |
| Materiaal gegoten onderdeel |      | TPE                     |
| Materiaal overwerpmoer      |      | messing, vernikkeld     |
| Opmerkingen                 |      |                         |
| Verpakkingseenheid          |      | 1 stuk                  |



## Verbindingskabel

VDOGX050MSS0001H05STGH005MSS

### Elektrische aansluiting

Kabel: 1,0 m, PUR, zwart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>


### Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



### Elektrische aansluiting - 2

#### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld

