


E12655



Verbindingskabel

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Uitvoering

Powerkabel, L-gecodeerd

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

64 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

16

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...90

Beschermklasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

1119,7

Materialen

PP

Materiaal gegoten onderdeel

TPE

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Verbindingskabel

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 5,00 m, PUR, zwart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Elektrische aansluiting - 2

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld

