


## Verbindingskabel

VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS



## Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Uitvoering

Powerkabel, L-gecodeerd

## Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

64 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

16

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...90

Beschermklassse

IP 67

## Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

4293,1

Materialen

PP

Materiaal gegoten onderdeel

TPE

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

## Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



## Verbindingskabel

VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS

### Elektrische aansluiting

Kabel: 20,0 m, PUR, zwart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



### Elektrische aansluiting - 2

#### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld

