




Verbindingskabel

VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Vergulde contacten
Uitvoering		Powerkabel, L-gecodeerd
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	64 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	16
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...90
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	4299,9
Materialen		PP
Materiaal gegoten onderdeel		TPE
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E12664



Verbindingskabel

VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 20,0 m, PUR, zwart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Elektrische aansluiting - 2

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: L; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld

