




Verbindingskabel

VDOAX050MSS0002H05STAH005MSS



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten	
Uitvoering	Powerkabel, L-gecodeerd	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	64 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	16
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...90
Beschermklasse	IP 67	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	475,3
Materialen	PP	
Materiaal gegoten onderdeel	TPE	
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

E12668



Verbindingskabel

VDOAX050MSS0002H05STAH005MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, zwart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: L; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Elektrische aansluiting - 2

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: L; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld

