


Y-verbindingskabel

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	8...32 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...80
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67; (contrastekker gemonteerd)

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	473,5								
Materialen	PA (polyamide); bus: TPU oranje; Afdichting: FKM								
Materiaal oververpmoer	messing, vernikkeld								
Aantal poorten centraalverdeler	2								
Toepasbaar in kabelrupsen	ja								
Toepasbaar in kabelrupsen	<table> <tr> <td>buigradius bij bewegende applicaties</td><td>min. 10 x kabeldiameter</td></tr> <tr> <td>bewegingssnelheid</td><td>max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>buigcycli</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>torsiebelasting</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²	buigcycli	> 5 Mio.	torsiebelasting	± 180 °/m
buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter								
bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²								
buigcycli	> 5 Mio.								
torsiebelasting	± 180 °/m								

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Y-verbindingskabel

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

Elektrische aansluiting - DEUTSCH-stekker C

Aansluiting




Connector: 1 x DEUTSCH-stekker, recht



Elektrische aansluiting - bus A

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Connector: 2 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



E12687



Y-verbindingskabel

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

Elektrische aansluiting - bus B

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Connector: 2 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

