




Klemhouderhalter met vaste aanslag

FIXING/M18/NT/MS/END STOP



Toepassingsgebied

Uitvoering	met aanslag
------------	-------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	105,6
Montagevoorschrift	Het actieve vlak van de sensor is naar rechts gericht (zie maattekening); Door het materiaal messing kan een negatieve invloed hebben op de detectieafstand (vermindering van de schakelafstand)	
Afmetingen	[mm]	M24 x 1,5 / L = 34,5
Schroefdraadtype		M24 x 1,5
Binnendiameter	[mm]	18
Materialen	messing wit-brons gecoat; Moeren: messing wit-brons gecoat	
Aandraaimoment	[Nm]	5; (bevestigingsmoeren: 40)

Toebehoren

Leveringsomvang	Moeren: 2
-----------------	-----------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Diagrammen en curves

