




Aansluitkabel met connector female

ADOGB050ZDS0002B05



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 400 AC/DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	5
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	187,7
Afmetingen	[mm]	26 x 26 x 49,9
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		zinkdrukgiet
Toepasbaar in kabelrupsen		ja
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 7,5 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
	buigcycli	> 5 Mio.
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

E12772



Aansluitkabel met connector female

ADOGB050ZDS0002B05

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, zwart, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 7/8", recht; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiets; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

