


## Aansluitkabel met connector female

ADOGH050MSS0030C05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC561

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



## Toepassingsgebied

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermd kabel |
| Siliconenvrij            | ja                                                                   |

## Elektrische eigenschappen

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Voedingsspanning [V]            | < 30 AC / < 36 DC |
| Beschermklasse                  | III               |
| Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4                 |

## Omgevingsvariabelen

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
| Beschermklasse            | IP 67    |

## Mechanische eigenschappen

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Gewicht [g]                 | 1286,4              |
| Afmetingen [mm]             | 15 x 15 x 46,5      |
| Materialen                  | TPU                 |
| Materiaal gegoten onderdeel | TPU                 |
| Materiaal overwerpmoer      | messing, vernikkeld |

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|



## Aansluitkabel met connector female


ADOGH050MSS0030C05

### Elektrische aansluiting


Kabel: 30 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,5 mm, Afgeschermd; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,5 Nm; Afgeschermd kabel: afscherming niet verbonden



### Aansluiting



|      |               |
|------|---------------|
|      | Aderkleuren : |
| BK = | zwart         |
| BN = | bruin         |
| BU = | blauw         |
| GY = | grijs         |
| WH = | wit           |