




Y-verbindingskabel met ventielstekker

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

uitloop artikel



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Overspanningsbeveiliging	ja; (VDR)
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 65
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	350,2
Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal oververpmoer	messing, vernikkeld

Y-verbindingskabel met ventielstekker

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	2 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren


Leveringsomvang	Schroef
	Tag label houder

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Aansluiting



Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld





Y-verbindingskabel met ventielstekker

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 3 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

