


Aansluitkabel met connector female

ADOGH050MSS0010K05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC546

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten;
Afgeschermd kabel; Toepasbaar in kabelrupsen

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Beschermklass

III

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

439,4

Afmetingen

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Toepasbaar in kabelrupsen

ja

Toepasbaar in kabelrupsen

buigradius bij bewegende applicaties

min. 15 x kabeldiameter

buigradius voor niet bewegende installatie

min. 8 x kabeldiameter bij eenmalige
verbuiging

E12074



Aansluitkabel met connector female

ADOGH050MSS0010K05

Opmerkingen

Verpakkingseenheid


1 stuk

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm, Afgeschermd; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 1,0...1,5 Nm; Afgeschermd kabel: afscherming verbonden



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
WH =	wit