




Ethernet-verbindingskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Afgeschermd kabel
Uitvoering	Ethernetkabel, D-gecodeerd
Applicatie	Gekruiste patchkabel; Patchkabel
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
Beschermklasse	IP 67; IP 42; (M12-stekker/ RJ45 stekker)
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	698,5
Materialen	PUR / PC
Materiaal gegoten onderdeel	PUR / PC
Materiaal overwerpmoer	zinkdrukgiet, vernikkeld
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker M12	

Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm




Ethernet-verbindingskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PVC, groen, Ø 6,2 mm, Afgeschermd; 4 x 0,38 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - stekker RJ45

Connector: 1 x RJ45, recht; Behuizing: PC; Afgeschermdde kabel: Afgeschermd

