


Y-splitter

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 30 AC/DC

Beschermlasse

III

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

3

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermlasse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

15,7

Afmetingen

[mm]

11 x 27 x 38

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Aantal poorten
centraalverdeler

2

Uitvoering connector

M8

Opmerkingen

Verpakkingseenheid


1 stuk

Y-splitter

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M8; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

