


Aansluitkabel met connector female

ADOAA030MSS0010H03



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

386,5

Afmetingen

[mm]

26 x 14,5 x 38,5

Materialen

TPU zwart

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Toepasbaar in kabelrupsen

ja

Toepasbaar in kabelrupsen

buigradius bij bewegende applicaties

min. 10 x kabeldiameter

bewegingssnelheid

max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²

buigcycli

> 2 Mio.

torsiebelasting

± 180 °/m

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E12286



Aansluitkabel met connector female

ADOAA030MSS0010H03

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 1/2", haaks; codering: C; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



BN = Aderkleuren :
BU = bruin
GN/YE = blauw
 groen / geel