


Y-splitter

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 250 AC/DC

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

4

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklassse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

29,6

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid


1 stuk

Y-splitter

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Elektrische aansluiting

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld

Connector: 1 x M12; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld