


Aansluitkabel met stekker male

ASTGA050MSS01,5C04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermd kabel
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Beschermklasse	II
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	127,4
Afmetingen [mm]	38 x 15 x 31
Materialen	behuizing: TPU zwart
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Opmerkingen

Opmerkingen	De CAN-bus afsluitweerstand (120 Ω) is met een M12 stekker uitgevoerd.
Verpakkingseenheid	1 stuk



Aansluitkabel met stekker male


ASTGA050MSS01,5C04

Elektrische aansluiting


Kabel: 1,5 m, PVC, violet, Ø 6,7 mm, Afgeschermd; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Afgeschermdde kabel: afscherming niet verbonden



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BU =	blauw
RD =	rood
WH =	wit
screen =	afscherming