


Aansluitkabel met connector female

ADOAH050MSS0010K05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermd kabel
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	444,6
Afmetingen [mm]	28 x 15 x 38
Materialen	PUR
Materiaal gegoten onderdeel	PUR
Materiaal overwerpmoer	roestvast staal

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E12352



Aansluitkabel met connector female

ADOAH050MSS0010K05

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PUR, zwart, Ø 5,3 mm, Afgeschermd; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: roestvast staal; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 1,0...1,5 Nm; Afgeschermd kabel: afscherming verbonden



Aansluiting



Aderkleuren :

BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
WH =	wit