


E12354



Zelfbedraadbare connector female

SDOGH040MSSFKSG



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten
Uitvoering	Ethernetkabel, D-gecodeerd
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 45 AC / < 70 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4; (...40 °C)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	46,7
Afmetingen [mm]	20 x 20 x 58
Materialen	zinkdrukiet vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel	zinkdrukiet, vernikkeld
Materiaal overwerpmoer	zinkdrukiet, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E12354



Zelfbedraadbare connector female

SDOGH040MSSFKSG

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: zinkdrukgiets, vernikkeld; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Afgeschermd kabel: afschermbaar



Aansluiting

