


# E12356



## Zelfbedraadbare connector female

SDOGH040MSSFKSG



### Toepassingsgebied

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten |
| Siliconenvrij            | ja                                 |

### Elektrische eigenschappen

|                             |     |                   |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Voedingsspanning            | [V] | < 45 AC / < 70 DC |
| Stroombelasting gezamenlijk | [A] | 4; (...40 °C)     |

### Omgevingsvariabelen

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -40...85 |
| Beschermklasse       |      | IP 67    |

### Mechanische eigenschappen

|                             |      |                         |
|-----------------------------|------|-------------------------|
| Gewicht                     | [g]  | 47,6                    |
| Afmetingen                  | [mm] | 20 x 20 x 58            |
| Materialen                  |      | zinkdrukiet vernikkeld  |
| Materiaal gegoten onderdeel |      | zinkdrukiet, vernikkeld |
| Materiaal overwerpmoer      |      | zinkdrukiet, vernikkeld |

### Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

# E12356



## Zelfbedraadbare connector female

SDOGH040MSSFKSG

### Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: B; Behuizing: zinkdrukgiets, vernikkeld; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Afgeschermd kabel: afschermbaar



### Aansluiting

