


E12359



Kabel per meter

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-40...90

Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C]

-25...90

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

2990

Toepasbaar in kabelrupsen

ja

Toepasbaar in kabelrupsen

buigradius bij bewegende applicaties

min. 10 x kabeldiameter

bewegingssnelheid

max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²

buigcycli

> 2 Mio.

torsiebelasting

± 180 °/m

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 100 m, PUR, Halogeen vrij, oranje, Ø 4,9 mm; niet bestraald (recyclebaar); lasspatbestendig; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)