


Aansluitkabel met connector female

ADOAH080MSS0001H08

Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd.
Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 30 AC / < 36 DC

Beschermklassse

III

Stroombelasting gezamenlijk [A]

2; (...40 °C)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...80

Beschermklassse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

78,8

Afmetingen [mm]

28 x 15 x 38

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Aansluitkabel met connector female

ADOAH080MSS0001H08

Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR, zwart, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;

Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

kleurcodering volgens DIN EN 60947-5-2

Aderkleuren :

BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
PK =	rose
OG =	oranje
VT =	violet
WH =	wit