




Inbouwcontrastekker

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O-ring



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse		III
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	12,5
Materialen		messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk



Inbouwcontrastekker

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld



Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
BN =	zwart
BU =	bruin
WH =	blauw
	wit