


Aansluitkabel met connector female

ADOGH080VAS0025E08

Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd.
Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	2

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...100
Beschermklasse		IP 68; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	1612,5
Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 46
Materialen		PVC
Materiaal gegoten onderdeel		PVC
Materiaal overwerpmoer		1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

**Aansluitkabel met connector female**

ADOGH080VAS0025E08

Elektrische aansluitingKabel: 25 m, PVC, oranje, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)**Elektrische aansluiting - bus**

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

**Aansluiting**

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Kleurenschema volgens DIN 47100

Aderkleuren :

BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel