


Schakelnok voor klepaandrijvingen

PUCK D70 +90/-0 / W50



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor vlinderkleppen

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

65

Diameter schakelnok

[mm]

70

Materialen

Schakelnok: PA 6; pointer: siliconen RAL 3020

Aandraaimoment

[Nm]

2; (bevestigingsschroeven)

Toebehoren

Leveringsomvang

bevestigingsschroeven

schroefdraadstiften: 2 x M5 x 10, roestvast staal

Targets

verzonken schroeven: 2 x M5 x 8, roestvast staal

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk