


Schakelnok voor klepaandrijvingen

PUCK IND E D102/ISO W. DRAIN



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen
of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	118
Diameter schakelnok	[mm]	102
Afstand tussen schroefgaten	[mm]	130
Ashoogte klepaandrijving	[mm]	30
Aantal mogelijke posities van het target		6
Materialen	Schakelnok: PVC; schroeven: roestvast staal	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk