


Schakelnok voor klepaandrijvingen

Puck d=102mm



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen
of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

192,5

Diameter schakelnok [mm]

102

Afstand tussen schroefgaten [mm]

130

Ashoogte klepaandrijving [mm]

30

Materialen

Schakelnok: PVC zwart; schroeven: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk